

FOUR DE FORGE

H1











ans la fabrication de machines industrielles

FOUR DE FORGE | Les forges au propane Nargesa sont utilisées en travaux de forge ornementale pour chauffer le fer et le rendre malléable pour pouvoir lui donner les formes désirées.

DEMANDE DE DEVIS PERSONNALISÉ

S'il vous plaît remplir le formulaire. Nous nous mettrons en contact avec vous en moins de 24h. Jours ouvrables.

VIDEO DU FONCTIONNEMENT Vidéo de fonctionnement de la machine

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS





























Décorations de forge



Couteaux Épées Axes





Toutes sortes de pièces de forge artistique



Meubles de forge pour le jardin



Sculptures en fer



Chaises et tables en fer forgé



C'est un bon substitut de l'ancienne forge, beaucoup plus propre, rapide et efficace



H1

1 BRÛLEUR



2 BRÛLEURS

H2



3 BRÛLEURS

H3













FOUR DE FORGE | Les NOUVEAUX fours à propane pour la forge Nargesa sont équipés d'un, deux ou trois brûleurs pour chauffer le fer et pouvoir le travailler: modeler, plier, percer, souder, tremper, forger, ferrer des



Il à des nouveaux systèmes de sécurité pour l'opérateur. Il répond à la norme RD919/2006. Certifié par le Laboratoire Général de Tests et **Recherches: Technological Center APPLUS.**

EFFICACE

Il consomme jusqu'à 75% moins de gaz et atteint des températures plus élevées que tout autre four de sa catégorie. Plus de 1300°C.

100% RESPECTUEUX DE **L'ENVIRONNEMENT**

Émissions de CO inférieures à 0,002%. Couverture interne en vermiculite, 100% naturelle et recyclable.



SÉCURITÉ DE L'OPÉRATEUR

La sécurité de l'opérateur est une des principales préoccupations lors de la conception de toutes les machines Nargesa. Le four de forge H1 incorpore tous les dispositifs de sécurité nécessaires pour la commodité de l'opérateur qui doit l'utiliser, répondant aux normes en vigueur du règlement des appareils utilisant le gaz comme combustible RD919/2006.

Allumage électronique automatique

Évite que l'opérateur introduise les mains dans la chambre de combustion pour allumer le gaz. Aucun ustensile n'est nécessaire pour créer l'étincelle.

Système de gaz intégré dans la structure du four

Les éléments restent totalement protégés d'éventuels coups qui pourraient les abîmer et provoquer des fuites.

Isolation de la chambre de combustion

Ces éléments sont fait d'un matériau 100% naturel, la vermiculite compactée, qui est non nocive pour la santé et 100% recyclable puisqu'elle ne contient aucune fibre de verre ni de céramique.

Vanne de sécurité de gaz thermocouple

Ce dispositif ferme le passage du gaz quand la chambre de combustion se refroidit pour cause de l'une ou l'autre raison, évitant ainsi de possibles fuites.

Vanne anti-retour

Cette vanne réglé la direction du flux de gaz, évitant que celui-ci reflue vers la bonbonne.



EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

L'économie de l'énergie est aussi un élément dont a tenu compte notre département de I+D lors de la conception de ce four.

Consommation de combustible

La consommation des fours Nargesa a diminué de 75%, c'est-à-dire qu'ils consomment ¼ du combustible utilisé par les autres fours de même catégorie. Avec une bouteille de gaz propane GPL de 35 kg, le four H1 fonctionnera 100 heures.

Perte de gaz

Les pertes de combustible n'existent pas. Tout le gaz propane qui entre dans la chambre de combustion est brûlé, sans aucune perte. Ce procédé est possible grâce à la nouvelle conception des brûleurs, pensés et fabriqués par Nargesa.



Il est totalement impensable de fabriquer des machines qui ne tiennent pas compte de le planète que nous habitons.

Matériau isolant

Le matériau isolant de la chambre de combustion, la vermiculite compactée, est un matériel 100% recyclable et ne générant aucun de déchet, augmenter le pouvoir calorifique de la cavité, dépassant 1300°C.

Émissions de CO

Les émissions libérées par le four sont de 0,002%. Dans une situation normale, cette valeur se situe entre 0 et 2. Certifié par le Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones (Laboratoire Général de Tests et Recherches): Technological Center APPLUS.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peinture

Le four est recouvert de peinture calorique pour le protéger et éviter l'usure.

Isolation en vermiculite compactée

Double isolation en vermiculite compactée, pour éviter toute perte de chaleur.



Porte arrière démontable

Pour pouvoir travailler dans le centre des barres en fer. La porte se démonte sans outils.

Support de barre intégré et réglable à différentes longueurs pour supporter le matériau

Sa forme évite que le matériau à travailler ne glisse. Possibilité de placer le support de matériau à n'importe quelle entrée du four.


Tous les composants sont standard et faciles à trouver dans n'importe quel entrepôt ou quincaillerie

Régulateur du débit d'air

Pour être ajustable à différentes altitudes. En fonction du lieu de travail du four et de son altitude par rapport à la mer, on réglera le débit d'air afin que le mélange de gaz et d'air soit adéquat pour une bonne combustion.

Vanne de régulation de débit à aiguilles

Beaucoup plus précises pour le réglage de débit.



Tuyau de gaz en acier inoxydable

Cette caractéristique empêchent qu'il puisse s'écraser ou fondre. Ce tuyau ne périme pas, il n'est donc pas nécessaire de le remplacer.

Régulateur de pression de précision avec un manomètre incorporé

Permet d'ajuster la pression du gaz de manière très précise.

Pour contrôler le fonctionnement du four H1, vous disposez d'un Tableau de commande qui vous permet de réaliser le contrôle complet de la machine de manière simple et intuitive

Vanne du gaz

Le Tableau de commande possède une vanne pour l'ouverture du passage du gaz vers le Brûleur. L'opérateur règle cette vanne pour obtenir plus ou moins de débit de gaz.

Bouton-poussoir d'allumage électronique

Est celui qui actionne la bougie et génère l'étincelle qui enflamme le Brûleur.



Bouton-poussoir thermocouple

Permet d'ouvrir la vanne qui l'active. C'est cette vanne qui ouvre le passage du gaz vers les Vannes de gaz.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES





Type de combustible Gaz propane (GLP)
Pression de travail réglable 0.1 - 1.5 bar
Dimensions extérieures 310x450x370 mm
Dimensions chambre combustion 140x236x100
mm Poids 27 Kg




H2

Type de combustible Gaz propane (GLP)
Pression de travail réglable 0.1 - 1.5 bar
Dimensions extérieures 500x440x370 mm
Dimensions chambre combustion 324x240x100 mm
Poids 40 Kg





H3

Type de combustible Gaz propane (GLP)
Pression de travail réglable 0.1 - 1.5 bar
Dimensions extérieures 510x580x370 mm
Dimensions chambre combustion 464x240x100 mm
Poids 53 Kg



DIMENSIONS EXTÉRIEURES





CARACTÉRISTIQUES DE L'EMBALLAGE

- Code de la taxe à l'importation: 84178080
- La machine est envoyée complètement montée.
- Emballage complètement en bois NIMF15.

H1		

NOTRE GAMME DE PRODUIT



POINÇONNEUSES HYDRAULIQUES



CINTREUSES À GALETS



CINTREUSE À TUBES SANS SOURIS



PRESSES PLIEUSES HORIZONTALES



CINTREUSES À VOLUTES



PRESSES PLIEUSES HYDRAULIQUES



CISAILLES GUILLOTINES HYDRAULIQUES



FOURS DE FORGE



MACHINES À GAUFRER À FROID



MACHINES À FORGER À CHAUD



BROCHEUSES HYDRAULIQUES



MARTEAUX PILON POUR LA FORGE



PRESSES DE SERRURES

GARANTIE

La garantie des machines Nargesa est de 3 ans pour autant que le client s'enregistre dans notre page web. S'il ne le fait pas, la garantie est de 1 an seulement. La garantie de la machine couvre pendant trois ans tout défaut de fabrication (pas ceux de mauvaise utilisation) que pourraient présenter les composants de la machine. La main-d'œuvre et les déplacements pour procéder à son éventuel remplacement n'entrent pas dans cette garantie.

Entreprises partenaires













LIVRAISON MONDIALE

Du moment que le client contracte ce service, Nargesa prend en charge le transport jusqu'à la destination finale de la machine. Il y a aussi la possibilité que le client contracte lui-même le transport avec sa propre agence de confiance.

SERVICE TECHNIQUE

Tous nos clients ont accès à notre support technique de forme rapide et efficace.

90% des problèmes se règlent dans les 24 heures par téléphone, émail, skype ou vidéoconférence.

Suivez-nous

PRADA NARGESA, S.L.

Ctra. De Garrigàs a Sant Miguel s/n 17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain Tel. +34 972 568 085

www.nargesa.com

nargesa@nargesa.com